

**Garant****SNMG 120404, Gatunek: HB7120-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251222 HB7120-1
GTIN	4045197819949
Klasa artykułu	21G

**Opis**

SNMG 120404 HB7120-1 promień naroża: 0,4 mm

Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VM

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 4 mm

posuw  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 80 - 260 m/min

**Opis techniczny**

promień naroża	0,4 mm
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 4 mm
Głębokość skrawania $a_{p\text{ maks.}}$	4,25 mm
Gatunek	HB7120-1
posuw $f$	0,1 - 0,4 mm/obr,
Zastosowanie główne	M
Warunki skrawania	ciągły

Łamacz wiórów	VM
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	80 - 260 m/min
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,25 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 120404
liczba wymian/ostrzy	8
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia