

Garant**CNMG 120408, Gatunek: HB7120-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	250322 HB7120-1
GTIN	4045197819666
Klasa artykułu	21G

Opis

CNMG 120408 HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VG

głębokość skrawania a_p : 1,5 - 6 mmposuw f : 0,25 - 0,6 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 240 m/min

Opis techniczny

promień naroża	0,8 mm
Łamacz wiórów	VG
Gatunek	HB7120-1
głębokość skrawania a_p	1,5 - 6 mm
Zastosowanie główne	M
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 240 m/min
Warunki skrawania	ciągły

posuw f	0,25 - 0,6 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 120408
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia