

**CNMG 160608, Gatunek: HB7120-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250334 HB7120-1
GTIN	4045197819680
Klasa artykułu	21G

**Opis**

CNMG 160608 HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VG

głębokość skrawania  $a_p$ : 1,5 - 6 mm

posuw  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 70 - 240 m/min

**Opis techniczny**

Warunki skrawania	ciągłe
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	70 - 240 m/min
promień naroża	0,8 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	5,5 mm
Gatunek	HB7120-1
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
głębokość skrawania $a_p$	1,5 - 6 mm

posuw f	0,25 - 0,6 mm/obr,
Łamacz wiórów	VG
Zastosowanie główne	M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CNMG 160608
liczba wymian/ostrzy	4
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia