


Garant
KNUX 160410R, Gatunek: HB7140-1

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251076 HB7140-1
GTIN	4045197820594
Klasa artykułu	21G

Opis

KNUX 160410R HB7140-1 Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VG

zwijacz i łamacz wiórów: 3,2 mm

 głębokość skrawania a_p : 1 - 6 mm

 posuw f : 0,2 - 0,5 mm/obr,

 prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 50 - 210 m/min

Opis techniczny

zwijacz i łamacz wiórów	3,2 mm
głębokość skrawania a_p	1 - 6 mm
Gatunek	HB7140-1
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
promień naroża	1 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	VG
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	50 - 210 m/min
Zastosowanie główne	M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne

Materiał ostrza 	HM
liczba wymian/ostrzy	2
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	KNUX 160410R
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia