

**WNMG 060404, Gatunek: HB7140-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251952 HB7140-1
GTIN	4045197820808
Klasa artykułu	21G

Opis

WNMG 060404 HB7140-1 Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania a_p : 0,3 - 2 mm

posuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 260 m/min

Opis techniczny

Łamacz wiórów	VS
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$	0,25 mm
promień naroża	0,4 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ maks}$	2 mm
Zastosowanie główne	M
Warunki skrawania	lekko załamane
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 260 m/min
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,

Gatunek	HB7140-1
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080404
liczba wymian/ostrzy	6
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia