


**KNUX 160405R, Gatunek: HB7140-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251030 HB7140-1
GTIN	4045197820532
Klasa artykułu	21G

**Opis**

KNUX 160405R HB7140-1 Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VM

zwijacz i łamacz wiórów: 2,2 mm

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 5 mm

posuw  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 60 - 230 m/min

**Opis techniczny**

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	60 - 230 m/min
promień naroża	0,5 mm
posuw $f$	0,2 - 0,5 mm/obr,
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
zwijacz i łamacz wiórów	2,2 mm
Zastosowanie główne	M
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 5 mm
Gatunek	HB7140-1
Łamacz wiórów	VM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	HM

&nbsp;

Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,35 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4 mm
liczba wymian/ostrzy	2
Profil płytki skrawającej	prawe
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	KNUX 160405R
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia