

**Garant****DNMG 110408, Gatunek: HB7140-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	250654 HB7140-1
GTIN	4045197820433
Klasa artykułu	21G

**Opis**

DNMG 110408 HB7140-1 Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,3 - 2 mmposuw  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 70 - 260 m/min**Opis techniczny**

promień naroża	0,8 mm
Gatunek	HB7140-1
Łamacz wiórów	VS
głębokość skrawania $a_p$	0,3 - 2 mm
posuw $f$	0,1 - 0,4 mm/obr,
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	70 - 260 m/min
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły

Zastosowanie główne	M
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DNMG 110408
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia