

Garant**WN.G 080404, Gatunek: HB7120-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	252068 HB7120-1
GTIN	4045197820174
Klasa artykułu	21G

Opis

WN.G 080404 HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 4 mmposuw f : 0,1 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 260 m/min

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 260 m/min
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$	0,25 mm
posuw f	0,1 - 0,5 mm/obr,
Gatunek	HB7120-1
Głębokość skrawania $a_{p\ maks}$	2,75 mm
Zastosowanie główne	M

Warunki skrawania	ciągłe
promień naroża	0,4 mm
Łamacz wiórów	VM
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WN.G 080404
liczba wymian/ostrzy	6
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia