

Garant**CC.T 09T308, Gatunek: HB7120-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260152 HB7120-1
GTIN	4045197817204
Klasa artykułu	21G

Opis

CC.T 09T308 HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 4 mmposuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 260 m/min

Opis techniczny

posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
Łamacz wiórów	VM
głębokość skrawania a_p	0,2 - 4 mm
Gatunek	HB7120-1
promień naroża	0,8 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 260 m/min

Zastosowanie główne	M
Warunki skrawania	ciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 09T308
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia