

**VNMG 160404, Gatunek: HB7120-1****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|-----------------|
| Numer katalogowy | 251732 HB7120-1 |
| GTIN | 4045197820075 |
| Klasa artykułu | 21G |

Opis

VNMG 160404 HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania a_p : 0,3 - 2 mmposuw f : 0,05 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 90 - 290 m/min**Opis techniczny**

| | |
|--|--------------------|
| Łamacz wiórów | VS |
| prędkość skrawania v_c zastosowanie główne | 90 - 290 m/min |
| Gatunek | HB7120-1 |
| promień naroża | 0,4 mm |
| Zastosowanie główne | M |
| Warunki skrawania | ciągły |
| posuw f | 0,05 - 0,4 mm/obr, |

| | |
|---|--|
| głębokość skrawania a_p | 0,3 - 2 mm |
| Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$ | 2,5 mm |
| Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$ | 0,25 mm |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka wykańczająca |
| Materiał ostrza | HM |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej | VNMG 160404 |
| liczba wymian/ostrzy | 4 |
| Profil płytki skrawającej | wersja neutralna, |
| Rodzaj produktu | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |