

**Garant****TNMG 160404, Gatunek: HB7120-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251432 HB7120-1
GTIN	4045197820037
Klasa artykułu	21G

**Opis techniczny**

Zastosowanie główne	M
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
głębokość skrawania $a_p$	0,3 - 2 mm
Łamacz wiórów	VS
Warunki skrawania	ciągły
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	90 - 290 m/min
promień naroża	0,4 mm
Gatunek	HB7120-1
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160404
liczba wymian/ostrzy	6

Rodzaj produktu

---

Wymienna płytki  
skrawająca do toczenia