


Garant
KNUX 160410L, Gatunek: HB7140-1

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251038 HB7140-1
GTIN	4045197820563
Klasa artykułu	21G

Opis

KNUX 160410L HB7140-1 Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórow: VM

zwijacz i łamacz wiórow: 2,2 mm

 głębokość skrawania a_p : 0,5 - 5 mm

 posuw f : 0,2 - 0,5 mm/obr,

 prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 230 m/min

Opis techniczny

Zastosowanie główne	M
posuw f	0,2 - 0,5 mm/obr,
zwijacz i łamacz wiórow	2,2 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 230 m/min
Łamacz wiórow	VM
promień naroża	1 mm
głębokość skrawania a_p	0,5 - 5 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Gatunek	HB7140-1
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca

Materiał ostrza 	HM
liczba wymian/ostrzy	2
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	KNUX 160410L
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia