


**Garant****SNMG 120408, Gatunek: HB7140-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251144 HB7140-1
GTIN	4045197820624
Klasa artykułu	21G

**Opis**

SNMG 120408 HB7140-1 promień naroża: 0,8 mm

Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,3 - 2 mm

posuw  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 70 - 260 m/min

**Opis techniczny**

posuw $f$	0,1 - 0,4 mm/obr,
Gatunek	HB7140-1
Łamacz wiórów	VS
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
promień naroża	0,8 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	70 - 260 m/min

głębokość skrawania $a_p$	0,3 - 2 mm
Zastosowanie główne	M
Głębokość skrawania $a_{p\ min.}$	0,55 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 120408
liczba wymian/ostrzy	8
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia