


**Garant**
**KNUX 160405R, Gatunek: HB7140-1**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251070 HB7140-1
GTIN	4045197820570
Klasa artykułu	21G

**Opis**

KNUX 160405R HB7140-1 Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VG

zwijacz i łamacz wiórów: 3,2 mm

 głębokość skrawania  $a_p$ : 1 - 6 mm

 posuw  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/obr,

 prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 50 - 210 m/min

**Opis techniczny**

Zastosowanie główne	M
promień naroża	0,5 mm
posuw $f$	0,2 - 0,5 mm/obr,
Łamacz wiórów	VG
Gatunek	HB7140-1
zwijacz i łamacz wiórów	3,2 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	50 - 210 m/min
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
głębokość skrawania $a_p$	1 - 6 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne

Materiał ostrza &nbsp;	HM
liczba wymian/ostrzy	2
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	KNUX 160405R
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia