

Garant**VNMG 160408, Gatunek: HB7140-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251734 HB7140-1
GTIN	4045197820778
Klasa artykułu	21G

Opis

VNMG 160408 HB7140-1 Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania a_p : 0,3 - 2 mmposuw f : 0,05 - 0,4 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 260 m/min

Opis techniczny

Gatunek	HB7140-1
posuw f	0,05 - 0,4 mm/obr,
promień naroża	0,8 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 260 m/min
Zastosowanie główne	M
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	VS

głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VNMG 160408
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia