

**TNMG 160408, Gatunek: HB7140-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251434 HB7140-1
GTIN	4045197820730
Klasa artykułu	21G

**Opis**

TNMG 160408 HB7140-1 Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,3 - 2 mm

posuw  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/obr,

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 70 - 260 m/min

**Opis techniczny**

posuw $f$	0,1 - 0,4 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p\ min}$	0,55 mm
Zastosowanie główne	M
Gatunek	HB7140-1
Głębokość skrawania $a_{p\ maks}$	4 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	70 - 260 m/min
głębokość skrawania $a_p$	0,3 - 2 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły

Łamacz wiórów	VS
promień naroża	0,8 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TNMG 160408
liczba wymian/ostrzy	6
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia