


Garant**SNMG 120408, Gatunek: HB7140-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	251224 HB7140-1
GTIN	4045197820648
Klasa artykułu	21G

Opis

SNMG 120408 HB7140-1 promień naroża: 0,8 mm

Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VM

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 4 mm

posuw f : 0,1 - 0,4 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 230 m/min

Opis techniczny

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 230 m/min
promień naroża	0,8 mm
posuw f	0,1 - 0,4 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
Łamacz wiórów	VM
Zastosowanie główne	M

Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
Gatunek	HB7140-1
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 120408
liczba wymian/ostrzy	8
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia