

Garant**WNMG 060408, Gatunek: HB7120-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	252064 HB7120-1
GTIN	4045197820167
Klasa artykułu	21G

Opis

WN.G 060408 HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 4 mmposuw f : 0,1 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 260 m/min

Opis techniczny

posuw f	0,1 - 0,5 mm/obr,
Łamacz wiórów	VM
głębokość skrawania a_p	0,5 - 4 mm
Gatunek	HB7120-1
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 260 m/min
Zastosowanie główne	M

promień naroża	0,8 mm
Warunki skrawania	ciągły
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 060408
liczba wymian/ostrzy	6
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia