


Garant**SNMG 190616, Gatunek: HB7120-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251336 HB7120-1
GTIN	4045197820013
Klasa artykułu	21G

Opis

SNMG 190616 HB7120-1 promień naroża: 1,6 mm
Gatunek: HB7120-1
Łamacz wiórów: VG
głębokość skrawania a_p : 1,5 - 9 mm
posuw f : 0,25 - 0,8 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 240 m/min

Opis techniczny

posuw f	0,25 - 0,8 mm/obr,
promień naroża	1,6 mm
Zastosowanie główne	M
Łamacz wiórów	VG
Warunki skrawania	ciągły
głębokość skrawania a_p	1,5 - 9 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 240 m/min

Gatunek	HB7120-1
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 190616
liczba wymian/ostrzy	8
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia