

**Szlifierki dwutarczowe DS, 400 V, oznaczenie producenta: DS04/175****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	077512 DS04/175
GTIN	2050001674173
Klasa artykułu	03S

Opis**Wykonanie:**

Silnik o **szczególnie spokojnej pracy** gwarantuje długą żywotność również w warunkach **eksploatacji ciągłej. Dostawa bez ściernic.**

Szczególnie solidne, szlifierki 2-tarczowe zasilane trójfazowym prądem przemiennym, do montażu na stole. Solidne podpory do obrabianych detali, blokada ponownego rozruchu i osłony chroniące oczy gwarantują wysokie bezpieczeństwo obsługi.

wskazówka:

Pasujące ściernice zob. nr 596100 i następne.

pobór mocy: 250 W

maksymalna prędkość obrotowa: 2900 min⁻¹

Ø D ściernicy: 175 mm

szerokość ściernicy T: 25 mm

Ø H otworu ściernicy: 51 mm

masa: 15 kg

Opis techniczny

pobór mocy	250 W
masa	15 kg
oznaczenie producenta	DS04/175
maksymalna prędkość obrotowa	2900 min ⁻¹

szerokość ściernicy T	25 mm
Ø H otworu ściernicy	51 mm
Ø D ściernicy	175 mm

Akcesoria

Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm) typ EK80	596350 EK80
Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm) typ SC80	596220 SC80
Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm) typ EK60	596220 EK60
Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm) typ NK36	596350 NK36
Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm) typ EK80	596220 EK80
Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm) typ EK60	596350 EK60
Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm) typ NK60	596220 NK60
Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm) typ NK60	596350 NK60
Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm) typ C800	596350 C800
Ściernice do szlifierek Ø (D)×grub. (T)× otw. (H) (mm) typ SC80	596350 SC80
Podstawa pasuje do maszyny DS04	077513 DS04
Stół podporowy, prawy oznaczenie producenta AT1	077525 AT1
Stół podporowy, lewy oznaczenie producenta AT1	077519 AT1