

Garant**Krótki uchwyt wiertarski, kształt AD/B, BT 40, zakres mocowania: 0,5-16mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	303175 0,5-16
GTIN	4045197584380
Klasa artykułu	31B

Opis

Wykonanie:Powtarzalność bicia $\leq 20 \mu\text{m}$.Powtarzalność bicia $\leq 20 \mu\text{m}$.

Z chłodzeniem wewnętrznym do maks. 50 bar.

w dostawie::

Z kluczem mocującym.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	98 mm
Klucze do mocowania zamienne nr 627425	SW 6
zakres mocowania	0,5 - 16 mm
Ø zewn. D	57 mm
adapter	BT 40
Norma na uchwyt	JIS B6339
Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Kształt	ADB
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy maks. 50 bar

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹ .
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 20 μm
Rodzaj produktu	Krótką oprawka wiertarska

Aksesoria

Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308802 40
Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem 4 mm i pasowaniemuszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308801 40
Klucze do mocowania sworzni dociągającychDIN ISO 7388-1 (przedtem DIN 69872) pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 40	308820 40
Wkręta 6-kątne, z uchwytem poprzecznym 6 - kątne 6 mm	627481 6
Sworznie dociągające 60°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308785 40
Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308790 40
Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308765 40
Klucze do mocowania sworzni dociągającychISO 7388 pasują do stożków niesamohamownych o wielkości 40	308830 40
Sworznie dociągające 90°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308795 40
Sworznie dociągające 45°,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308760 40
Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem,uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308806 40