

**Krótkie uchwyty wiertarskie kształt A, BT 40, zakres mocowania: 0,3-8 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	303197 0,3-8
GTIN	2050001701244
Klasa artykułu	33W

**Opis****Wykonanie:**

Prawo- i lewobieżne.

**w dostawie::**

Z kluczem mocującym.

**Wyp. dodatkowe:**

Sworznie dociągające (AB) nr 308760–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

Dokładność ruchu obrotowego:  $\leq 30 \mu\text{m}$ 

wymiar A długości wysięgu: 78 mm

Ø zewn. D: 36 mm

Klucze do mocowania zamienne nr 627425: SW 4

**Opis techniczny**

wymiar A długości wysięgu	78 mm
zakres mocowania	0,3 - 8 mm
Klucze do mocowania zamienne nr 627425	SW 4
Ø zewn. D	36 mm
adapter	BT 40
Norma na uchwyt	JIS B6339
Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Kształt	A

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup> .
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 30 μm
Rodzaj produktu	Krótką oprawka wiertarska – HSK,

## Akcesoria

Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308802 40
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308760 40
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK	308810 40
Sworznie dociągające Hurco 60° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308803 40
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308795 40
Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK	308820 40
Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308806 40
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK	308812 40
Sworznie dociągające Hurco 60° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308804 40
Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK	308830 40
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308765 40
Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne z uchwytem poprzecznym sześciokąt 4 mm	627425 4
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308790 40
	308801 40

Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem i pasowaniem,  
uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka  
niesamohamownego 40

308785 40

Sworznie dociągające Hurco 90° z otworem i pasowaniem,  
uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308805 40

Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka  
niesamohamownego 40

308780 40

Wkręta 6-kątne, z uchwytem poprzecznym 6 - kątne 4  
mm

627481 4