



Krótkie uchwyty wiertarskie kształt A, BT 40, zakres mocowania: 0,5-13 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	303197 0,5-13
GTIN	2050001701251
Klasa artykułu	33W

Opis

Wykonanie:

Prawo- i lewobieżne.

w dostawie::

Z kluczem mocującym.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760–308806, klucz mocujący AB nr 308820–308835.

Dokładność ruchu obrotowego: $\leq 30 \mu\text{m}$

wymiar A długości wysięgu: 98 mm

Ø zewn. D: 50 mm

Klucze do mocowania zamienne nr 627425: SW 6

Opis techniczny

zakres mocowania	0,5 - 13 mm
wymiar A długości wysięgu	98 mm
Klucze do mocowania zamienne nr 627425	SW 6
Ø zewn. D	50 mm
adapter	BT 40
Norma na uchwyt	JIS B6339
Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Kształt	A

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹ .
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 30 μm
Rodzaj produktu	Krótką oprawka wiertarska – HSK,

Aksesoria

Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK	308820 40
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308760 40
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308780 40
Sworznie dociągające Hurco 60° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308804 40
Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308801 40
Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK	308830 40
Sworznie dociągające Hurco 90° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308805 40
Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308806 40
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308790 40
Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne z uchwytem poprzecznym sześciokąt 6 mm	627425 6
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK	308812 40
Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308802 40
Sworznie dociągające Hurco 60° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308803 40
	308810 40

Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg
DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK

Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 40

308785 40

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 40

308795 40

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 40

308765 40

Wkręta 6-kątne, z uchwytem poprzecznym 6 - kątne 6
mm

627481 6