

Garant**DC.T 11T304, Gatunek: HB7120-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260359 HB7120-1
GTIN	4045197817280
Klasa artykułu	21G

Opis

DC.T 11T304 HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VS

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 90 - 290 m/min**Opis techniczny**

Gatunek	HB7120-1
Warunki skrawania	ciągły
głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	90 - 290 m/min
Zastosowanie główne	M
promień naroża	0,4 mm

Łamacz wiórów	VS
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 11T304
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia