



Oprawki termokurczliwe kształt ADB, z kanalikiem doprowadz. chłodziwo, BT 40 krótkie, Ø mocowania D1: 16 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	303415 16
GTIN	4045197467959
Klasa artykułu	31A

Opis

Wykonanie:

- Zintegrowane przestawienie długości narzędzia, zakres regulacji 10 mm (od Ø 6).
- wielk. 3–5 do HM, od wielk. 6 do HSS i HM.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6.

Norma:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Wyp. dodatkowe:

Sworzeń dociągający (AB) nr 308760–308806, przedłużki do oprawek termokurczliwych nr 302410–302417; przyrząd termoskurczowy 354210–354400.

Norma na uchwyt: ISO 7388-2

Norma na uchwyt: JIS B6339

Kształt: ADB

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min⁻¹

Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3 µm

Strategia skrawania: HPC

Otwór kanalika chłodzącego: zamykane

wymiar A długości wysięgu: 90 mm

Ø zewn. D: 34 mm

Ø D₂: 27 mm

Opis techniczny

Ø D ₂	27 mm
wymiar A długości wysięgu	90 mm
Ø mocowania D ₁	16 mm
Ø zewn. D	34 mm
Otwór kanalika chłodzącego	zamykane
uchwyt	BT 40 krótkie
Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Norma na uchwyt	JIS B6339
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HPC
Strategia skrawania	HSC

Akcesoria

Szafka dolna	354290
Sworznie dociągające Hurco 90° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308805 40
Przyrząd termoskurczowy typ SU1	354210 SU1
Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308802 40
Sworznie dociągające Hurco 60° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308803 40
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308760 40
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK	308810 40
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK	308812 40
	308806 40

Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem,
uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

Sworznie dociągające Hurco 60° z pasowaniem,
uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308804 40

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 40

308765 40

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 40

308790 40

Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem i pasowaniem,
uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308801 40

Zespoły chłodzenia typ CU1

354215 CU1

Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 40

308780 40

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 40

308795 40

Adapter chłodzący długi 4,5° dla Ø mocowania 12,1-16
mm

354236 12,1-16

Adapter chłodzący krótki 4,5° dla Ø mocowania 12,1-16
mm

354235 12,1-16

Krażki wymienne do cewki SU1 dla Ø mocowania 12-20
mm

354240 12-20

Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 40

308785 40