

Garant**Oprawki termokurczliwe kształt ADB, BT 50 A = 100, Ø mocowania D1: 18mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	303445 18
GTIN	4045197487230
Klasa artykułu	31A

Opis

Wykonanie:

- Zintegrowane przestawienie długości narzędzia, zakres regulacji 10 mm (od Ø 6).
- wielk. 3–5 do HM, od wielk. 6 do HSS i HM.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6.

Norma:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Wyp. dodatkowe:

Sworzeń dociągający (AB) nr 308760–308806, przedłużki do oprawek termokurczliwych nr 302410–302417; przyrząd termoskurczowy 354210–354400.

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	100 mm
Ø D ₂	33 mm
Ø mocowania D ₁	18 mm
Ø zewn. D	42 mm
adapter	BT 50 A = 100
Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Norma na uchwyt	JIS B6339
Kształt	ADB

Karta danych

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HPC
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Oprawki termokurczliwe

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/303445-18>