



## Oprawki termokurczliwe kształt ADB, BT 50 A = 100, Ø mocowania D1: 20 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	303445 20
GTIN	4045197487247
Klasa artykułu	31A

### Opis

#### Wykonanie:

- Zintegrowane przestawienie długości narzędzia, zakres regulacji 10 mm (od Ø 6).
- wielk. 3–5 do HM, od wielk. 6 do HSS i HM.

#### Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6.

#### Norma:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

#### Wyp. dodatkowe:

Sworzeń dociągający (AB) nr 308760–308806, przedłużki do oprawek termokurczliwych nr 302410–302417; przyrząd termoskurczowy 354210–354400.

Norma na uchwyty: ISO 7388-2

Norma na uchwyty: JIS B6339

Kształt: ADB

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min<sup>-1</sup>

Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3 µm

Strategia skrawania: HPC

Ø zewn. D: 42 mm

Ø D<sub>2</sub>: 33 mm

### Opis techniczny

Ø mocowania D <sub>1</sub>	20 mm
Ø D <sub>2</sub>	33 mm
Ø zewn. D	42 mm

uchwyt	BT 50 A = 100
Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Norma na uchwyt	JIS B6339
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HPC
Strategia skrawania	HSC

## Akcesoria

Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308780 50
Podstawowy uchwyt narzędziowy do SK dla chwytu stożkowego 50 SK	354225 50
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308760 50
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308790 50
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308795 50
Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK	308830 50
Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 50	308740 50
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308785 50
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308720 50
Krażki wymienne do cewki SU1 dla Ø mocowania 12-20 mm	354240 12-20

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308620 50
Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK	308820 50
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 50	308610 50
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, kształt A do stożka niesamohamownego 50	308605 50
Szafka dolna	354290
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308765 50
Zespoły chłodzenia typ CU1	354215 CU1
Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308615 50
Sworznie dociągające kształt A do stożka niesamohamownego 50	308600 50
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK	308812 50
Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308660 50
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK	308810 50
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308700 50
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308650 50
Adapter chłodzący długi 4,5° dla Ø mocowania 16,1-22 mm	354236 16,1-22
Sworznie dociągające kształt B do stożka niesamohamownego 50	308640 50
Adapter chłodzący krótki 4,5° dla Ø mocowania 16,1-22 mm	354235 16,1-22
Przyrząd termoskurczowy typ SU1	354210 SU1