

HOLEX**Tulejki zaciskowe ER, ER 32, nomin. Ø mocowania d: 19 mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 309000 19 |
| GTIN | 4045197151643 |
| Klasa artykułu | 32Z |

Opis**Wykonanie:**

Hartowane w całości i szlifowane. Polerowane.

wskazówka:

Tulejki zaciskowe ER16, ER25 i ER32 bez uszczelnienia, również stalowe, dostępne w eShop.

zakres Ø mocowania jest każdorazowo do 1 mm mniejszy, np. Ø 10 - 9 mm, z wyjątkiem Ø 1, 1,5 i 2 (tutaj tylko 0,5 mm).

Dokładność ruchu obrotowego: $\leq 10 \mu\text{m}$

Długość całkowita L: 40 mm

Opis techniczny

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| nomin. Ø mocowania d | 19 mm |
| adapter | ER 32 |
| norma | ISO 15488-B |
| Dokładność ruchu obrotowego | $\leq 10 \mu\text{m}$ |
| typ | 470 E |
| Ø zewn. D | 33 mm |
| Długość całkowita L | 40 mm |
| Rodzaj produktu | Tulejki zaciskowe |

