



## Oprawki termokurczliwe kształt ADB, BT 40 A = 130, Ø mocowania D1: 3 mm



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 303427 3      |
| GTIN             | 4045197648150 |
| Klasa artykułu   | 31A           |

### Opis

#### Wykonanie:

- Zintegrowane przestawienie długości narzędzia, zakres regulacji 10 mm (od Ø 6).
- wielk. 3–5 do HM, od wielk. 6 do HSS i HM.

#### Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6.

#### Norma:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

#### Wyp. dodatkowe:

Sworzeń dociągający (AB) nr 308760–308806, przedłużki do oprawek termokurczliwych nr 302410–302417; przyrząd termoskurczowy 354210–354400.

Norma na uchwyty: ISO 7388-2

Norma na uchwyty: JIS B6339

Kształt: ADB

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min<sup>-1</sup>

Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3 µm

Strategia skrawania: HPC

Ø zewn. D: 17 mm

Ø D<sub>2</sub>: 12 mm

### Opis techniczny

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Ø mocowania D <sub>1</sub> | 3 mm  |
| Ø D <sub>2</sub>           | 12 mm |
| Ø zewn. D                  | 17 mm |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| uchwyt  | BT 40 A = 130                      |
| Norma na uchwyt                                 | ISO 7388-2                         |
| Norma na uchwyt                                 | JIS B6339                          |
| Kształt   | ADB                                |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup> |
| Dokładność ruchu obrotowego                     | ≤ 3 μm                             |
| Strategia skrawania                             | HPC                                |
| Strategia skrawania                             | HSC                                |

## Akcesoria

|   |              |
|---|--------------|
| Adapter chłodzący długi 4,5° dla Ø mocowania 3-5,9 mm   | 354236 3-5,9 |
| Adapter chłodzący krótki 4,5° dla Ø mocowania 3-5,9 mm  | 354235 3-5,9 |
| Sworznie dociągające Hurco 60° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40           | 308804 40    |
| Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40                              | 308790 40    |
| Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40           | 308806 40    |
| Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK     | 308812 40    |
| Sworznie dociągające Hurco 90° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40 | 308805 40    |
| Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40                              | 308765 40    |
| Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK    | 308810 40    |
| Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40                              | 308785 40    |
| Przyrząd termoskurczowy typ SU1   | 354210 SU1   |
|   | 308780 40    |

Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308801 40

Zespoły chłodzenia typ CU1

354215 CU1

Krażki wymienne do cewki SU1 dla Ø mocowania 3-5 mm

354240 3-5

Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308802 40

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308760 40

Podstawowy uchwyt narzędziowy do SK dla chwytu stożkowego 40 SK

354225 40

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308795 40

Szafka dolna

354290

Sworznie dociągające Hurco 60° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308803 40