

**Szlifierki kątowe Deadman, oznaczenie producenta: 72210829****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	077152 72210829
GTIN	4014586851853
Klasa artykułu	03F

Opis**Wykonanie:**

- silnik FEIN o dużej mocy zapewnia dużą wydajność szlifowania
- blokada samoczynnego uruchomienia po przerwie w zasilaniu
- tylny uchwyt obracany w 4 pozycjach.

tzn. obsługa jest możliwa tylko przy użyciu obu rąk. Wyłącznik nie blokuje się w pozycji włączonej.

- szlifierka kątowa z wrzecionem gwintowanym M14 (np. do zastosowania szczotek garnkowych).
- Bez QuickIN i systemu hamulcowego EBS.

w dostawie::

W komplecie osłona zabezpieczająca, uchwyt dodatkowy, zestaw mocujący.

oznaczenie producenta: WSG20-230

pobór mocy: 2000 W

maksymalna prędkość obrotowa: 6600 min⁻¹

maks. Ø tarczy: 230 mm

maks. głębokość cięcia: 66 mm

masa: 4,5 kg

Opis techniczny

maks. wibracje wg EN	6 m/s ²
pobór mocy	2000 W

cechy szczególne	M14
oznaczenie producenta	WSG20-230
ID producenta	72210829
układ czuwakowy	tak
maks. Ø tarczy	230 mm
maksymalna prędkość obrotowa	6600 min ⁻¹
masa	4,5 kg
maks. głębokość cięcia	66 mm