



Oprawki termokurczliwe kształt ADB, z kanalikiem doprowadz. chłodziwo, BT 40 krótkie, Ø mocowania D1: 25 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	303415 25
GTIN	4045197467980
Klasa artykułu	31A

Opis

Wykonanie:

- Zintegrowane przestawienie długości narzędzia, zakres regulacji 10 mm (od Ø 6).
- wielk. 3–5 do HM, od wielk. 6 do HSS i HM.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6.

Norma:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Wyp. dodatkowe:

Sworzeń dociągający (AB) nr 308760–308806, przedłużki do oprawek termokurczliwych nr 302410–302417; przyrząd termoskurczowy 354210–354400.

Norma na uchwyt: ISO 7388-2

Norma na uchwyt: JIS B6339

Kształt: ADB

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min⁻¹

Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3 µm

Strategia skrawania: HPC

Otwór kanalika chłodzącego: zamykane

wymiar A długości wysięgu: 100 mm

Ø zewn. D: 53 mm

Ø D₂: 44 mm

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	100 mm
Ø mocowania D ₁	25 mm
Ø D ₂	44 mm
Ø zewn. D	53 mm
Otwór kanalika chłodzącego	zamykane
uchwyt	BT 40 krótkie
Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Norma na uchwyt	JIS B6339
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HPC
Strategia skrawania	HSC

Akcesoria

Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308802 40
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308785 40
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308780 40
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK	308810 40
Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308801 40
Adapter chłodzący długi 4,5° dla Ø mocowania 22,1-32 mm	354236 22,1-32
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308790 40
	354235 22,1-32

Adapter chłodzący krótki 4,5° dla Ø mocowania 22,1-32 mm

Przyrząd termoskurczowy typ SU1

354210 SU1

Zespoły chłodzenia typ CU1

354215 CU1

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308795 40

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308760 40

Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK

308812 40

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308765 40

Sworznie dociągające Hurco 60° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308803 40

Sworznie dociągające Hurco 60° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308804 40

Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308806 40

Sworznie dociągające Hurco 90° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308805 40

Krażki wymienne do cewki SU1 dla Ø mocowania 20-32 mm

354240 20-32