



## Oprawki termokurczliwe kształt ADB, BT 40 krótkie, Ø mocowania D1: 4 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	303410 4
GTIN	4045197467799
Klasa artykułu	31A

### Opis

#### Wykonanie:

- Zintegrowane przestawienie długości narzędzia, zakres regulacji 10 mm (od Ø 6).
- wielk. 3–5 do HM, od wielk. 6 do HSS i HM.

#### Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6.

#### Norma:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

#### Wyp. dodatkowe:

Sworzeń dociągający (AB) nr 308760–308806, przedłużki do oprawek termokurczliwych nr 302410–302417; przyrząd termoskurczowy 354210–354400.

Norma na uchwyty: ISO 7388-2

Norma na uchwyty: JIS B6339

Kształt: ADB

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min<sup>-1</sup>

Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3 µm

Strategia skrawania: HPC

wymiar A długości wysięgu: 90 mm

Ø zewn. D: 17 mm

Ø D<sub>2</sub>: 12 mm

### Opis techniczny

Ø mocowania D <sub>1</sub>	4 mm
wymiar A długości wysięgu	90 mm

Ø D <sub>2</sub>	12 mm
Ø zewn. D	17 mm
uchwyt	BT 40 krótkie
Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Norma na uchwyt	JIS B6339
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HPC
Strategia skrawania	HSC

## Akcesoria

Adapter chłodzący krótki 4,5° dla Ø mocowania 3-5,9 mm	354235 3-5,9
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308765 40
Szafka dolna	354290
Adapter chłodzący długi 4,5° dla Ø mocowania 3-5,9 mm	354236 3-5,9
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308790 40
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308760 40
Podstawowy uchwyt narzędziowy do SK dla chwytu stożkowego 40 SK	354225 40
Sworznie dociągające Hurco 60° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308804 40
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308780 40
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308785 40
	308810 40

Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg  
DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK

Sworznie dociągające Hurco 60° z otworem i pasowaniem,  
uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308803 40

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka  
niesamohamownego 40

308795 40

Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem,  
uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308806 40

Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg  
ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK

308812 40

Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem i pasowaniem,  
uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308801 40

Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem,  
uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308802 40

Sworznie dociągające Hurco 90° z otworem i pasowaniem,  
uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308805 40

Przyrząd termoskurczowy typ SU1

354210 SU1

Zespoły chłodzenia typ CU1

354215 CU1

Krażki wymienne do cewki SU1 dla Ø mocowania 3-5 mm

354240 3-5