



Oprawki termokurczliwe kształt ADB, BT 50 A = 100, Ø mocowania D1: 10 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	303445 10
GTIN	4045197486790
Klasa artykułu	31A

Opis

Wykonanie:

- Zintegrowane przestawienie długości narzędzia, zakres regulacji 10 mm (od Ø 6).
- wielk. 3–5 do HM, od wielk. 6 do HSS i HM.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6.

Norma:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Wyp. dodatkowe:

Sworzeń dociągający (AB) nr 308760–308806, przedłużki do oprawek termokurczliwych nr 302410–302417; przyrząd termoskurczowy 354210–354400.

Norma na uchwyty: ISO 7388-2

Norma na uchwyty: JIS B6339

Kształt: ADB

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min⁻¹

Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3 µm

Strategia skrawania: HPC

Ø zewn. D: 32 mm

Ø D₂: 24 mm

Opis techniczny

Ø D ₂	24 mm
Ø mocowania D ₁	10 mm
Ø zewn. D	32 mm

uchwyt	BT 50 A = 100
Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Norma na uchwyt	JIS B6339
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HPC
Strategia skrawania	HSC

Akcesoria

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308795 50
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308785 50
Krażki wymienne do cewki SU1 dla Ø mocowania 6-12 mm	354240 6-12
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK	308810 50
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308765 50
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK	308812 50
Podstawowy uchwyt narzędziowy do SK dla chwytu stożkowego 50 SK	354225 50
Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50	308650 50
Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308720 50
Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK	308820 50
	308610 50

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt A do stożka niesamohamownego 50

Adapter chłodzący długi 4,5° dla Ø mocowania 9,1-12 mm 354236 9,1-12

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50 308790 50

Sworznie dociągające kształt B do stożka niesamohamownego 50 308640 50

Sworznie dociągające uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50 308620 50

Adapter chłodzący krótki 4,5° dla Ø mocowania 9,1-12 mm 354235 9,1-12

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, uszczelnione, kształt B do stożka niesamohamownego 50 308615 50

Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK 308830 50

Specjalne sworznie dociągające do stożka niesamohamownego 50 308740 50

Szafka dolna 354290

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50 308760 50

Sworznie dociągające uszczelnione do stożka niesamohamownego 50 308660 50

Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50 308780 50

Specjalne sworznie dociągające bez gwintu wewnętrznego, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50 308700 50

Sworznie dociągające, 18CrNiMo7, kształt A do stożka niesamohamownego 50 308605 50

Przyrząd termoskurczowy typ SU1 354210 SU1

Zespoły chłodzenia typ CU1 354215 CU1

Sworznie dociągające kształt A do stożka niesamohamownego 50 308600 50