



Oprawki termokurczliwe kształt ADB, BT 40 A = 160, Ø mocowania D1: 10 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	303430 10
GTIN	4045197468109
Klasa artykułu	31A

Opis

Wykonanie:

- Zintegrowane przestawienie długości narzędzia, zakres regulacji 10 mm (od Ø 6).
- wielk. 3–5 do HM, od wielk. 6 do HSS i HM.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym o tolerancji h6.

Norma:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Wyp. dodatkowe:

Sworzeń dociągający (AB) nr 308760–308806, przedłużki do oprawek termokurczliwych nr 302410–302417; przyrząd termoskurczowy 354210–354400.

Norma na uchwyty: ISO 7388-2

Norma na uchwyty: JIS B6339

Kształt: ADB

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min⁻¹

Dokładność ruchu obrotowego: ≤ 3 µm

Strategia skrawania: HPC

Ø zewn. D: 32 mm

Ø D₂: 24 mm

Opis techniczny

Ø D ₂	24 mm
Ø mocowania D ₁	10 mm
Ø zewn. D	32 mm

uchwyt	BT 40 A = 160
Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Norma na uchwyt	JIS B6339
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 μm
Strategia skrawania	HPC
Strategia skrawania	HSC

Akcesoria

Sworznie dociągające Hurco 60° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308803 40
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308795 40
Adapter chłodzący długi 4,5° dla Ø mocowania 9,1-12 mm	354236 9,1-12
Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308806 40
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308785 40
Zespoły chłodzenia typ CU1	354215 CU1
Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308801 40
Przyrząd termoskurczowy typ SU1	354210 SU1
Szafka dolna	354290
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308760 40
Adapter chłodzący krótki 4,5° dla Ø mocowania 9,1-12 mm	354235 9,1-12
Sworznie dociągające Hurco 90° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308805 40
	354225 40

Podstawowy uchwyt narzędziowy do SK dla chwytu stożkowego 40 SK

Sworznie dociągające Hurco 60° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308804 40
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308790 40
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308780 40
Krażki wymienne do cewki SU1 dla Ø mocowania 6-12 mm	354240 6-12
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK	308812 40
Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308802 40
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK	308810 40
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308765 40