

**Tkaninowa taśma klejąca stabilizowana, szer.xdł. (mmxm): 38X25****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	083605 38X25
GTIN	4042448141361
Klasa artykułu	08M

Opis**Wykonanie:**

tesa® 53799 na chropowatych podłożach charakteryzuje się doskonałą siłą klejenia. Można łatwo rozrywać dłonią, wodoodporna, odporna na czynniki atmosferyczne, odporna na ścinanie i doskonale przylega. Dzięki temu nadaje się idealnie do rozmaitych prac naprawczych i konstrukcyjnych, a także do pakowania, wiązania, klejenia itd.

wskazówka:

Podany okres trwałości produktów tesa® odnosi się do przestrzegania wytycznych dotyczących przechowywania.

Opis techniczny

kolor	czerwony
oznaczenie producenta	53799
szerokość	38 mm
Grubość	0,31 mm
długość	25 m

cechy szczególne	odporność na ścieranie
cechy szczególne	możliwość odrywania ręką
cechy szczególne	przyklepna
Środek klejący	kauczuk naturalny
odporne na temperaturę do	110 °C
Z warstwą oddzielającą	nie
Wytrzymałość na rozciąganie	7,7 N/mm
temperatura przechowywania	15 - 35 °C
Magazyn – wilgotność powietrza	50 - 70 %
Rodzaj taśmy samoprzylepnej	jednostronne
materiał podłoża	plótno
Rodzaj tkaniny	80 siateczka
Rozciągliwość	11 %
zastosowanie	Łączenie
zastosowanie	Przyklejanie
zastosowanie	Wiązanie
zastosowanie	Oślanianie
zastosowanie	Pakowanie
Siła klejenia na stali	0,47 N/mm
Rodzaj produktu	Taśma samoprzylepna