

FAHRION®
PRÄZISION**Tulejki zaciskowe okrągłe, DIN 6343, 173 E, Ø zaciskania: 33 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	329550 33
GTIN	4045197309815
Klasa artykułu	34D

Opis**Wykonanie:**

Tulejki zaciskowe, **profil okrągły, stopniowane co 1 mm. W zamówieniu podawać Ø mocowania.**

Norma:**DIN 6343****Klasa dokładności:**

Tolerancja ruchu obrotowego: D = 1 do 10 mm = 0,02 mm, D = 10 do 30 mm = 0,03 mm, D = 30 do 60 mm = 0,04 mm.

wskazówka:

Inne średnice oraz profile (np. kwadratowe albo sześciokątne) **na zamówienie!**

F: 48 mm

A: 50 mm

K: 60 mm

długość całkowita L: 94 mm

kąt α: 15 stopni

Opis techniczny

A	50 mm
F	48 mm
K	60 mm

kąt α	15 stopni
Ø zaciskania	33 mm
długość całkowita L	94 mm
typ	173 E