

**Tarcze zabierakowe, prawe, Ø zakresu roboczego: 51-100 mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 327640 51-100 |
|------------------|---------------|

|      |               |
|------|---------------|
| GTIN | 4019208019864 |
|------|---------------|

|                |     |
|----------------|-----|
| Klasa artykułu | 35R |
|----------------|-----|

**Opis****Wykonanie:**

tarcze zabierakowe <B>uzbrojone w wymienne płytki z węglików spiekanych</B>.

**Zastosowanie:**

Jako elementy zamienne lub do powiększenia zakresu roboczego zestawów nr 327450; 327460, a także do korpusów nr 327520; 327540.

Ø okręgu mocowania A: 50 mm

Ø zewn. B: 50 mm

długość C: 24 mm

odpowiednie Ø kłów centrujących D: 16 mm

**Opis techniczny**

|           |       |
|-----------|-------|
| długość C | 24 mm |
|-----------|-------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Ø zewn. B | 50 mm |
|-----------|-------|

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Ø zakresu roboczego | 51 - 100 mm |
|---------------------|-------------|

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Ø okręgu mocowania A | 50 mm |
|----------------------|-------|

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| odpowiednie Ø kłów centrujących D | 16 mm |
|-----------------------------------|-------|

Rodzaj produktu

Zabieraki czołowe