

FAHRION®
PRÄZISION
Tulejki zaciskowe okrągłe, DIN 6343, 173 E, Ø zaciskania: 25 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	329550 25
GTIN	4045197309730
Klasa artykułu	34D

Opis
Wykonanie:

Tulejki zaciskowe, **profil okrągły, stopniowane co 1 mm. W zamówieniu podawać Ø mocowania.**

Norma:
DIN 6343
Klasa dokładności:

Tolerancja ruchu obrotowego: D = 1 do 10 mm = 0,02 mm, D = 10 do 30 mm = 0,03 mm, D = 30 do 60 mm = 0,04 mm.

wskazówka:

Inne średnice oraz profile (np. kwadratowe albo sześciokątne) **na zamówienie!**

F: 48 mm

A: 50 mm

K: 60 mm

długość całkowita L: 94 mm

kąt α: 15 stopni

Opis techniczny

kąt α	15 stopni
A	50 mm
Ø zaciskania	25 mm

F	48 mm
K	60 mm
długość całkowita L	94 mm
typ	173 E