

**FAHRION®**  
PRÄZISION**Tulejki zaciskowe okrągłe, DIN 6343, 173 E, Ø zaciskania: 6 mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 329550 6      |
| GTIN             | 4045197309549 |
| Klasa artykułu   | 34D           |

**Opis****Wykonanie:**

Tulejki zaciskowe, **profil okrągły, stopniowane co 1 mm. W zamówieniu podawać Ø mocowania.**

**Norma:****DIN 6343****Klasa dokładności:**

**Tolerancja ruchu obrotowego:** D = 1 do 10 mm = 0,02 mm, D = 10 do 30 mm = 0,03 mm, D = 30 do 60 mm = 0,04 mm.

**wskazówka:**

Inne średnice oraz profile (np. kwadratowe albo sześciokątne) **na zamówienie!**

F: 48 mm

A: 50 mm

K: 60 mm

długość całkowita L: 94 mm

kąt α: 15 stopni

**Opis techniczny**

|              |           |
|--------------|-----------|
| kąt α        | 15 stopni |
| F            | 48 mm     |
| Ø zaciskania | 6 mm      |

|                     |       |
|---------------------|-------|
| A                   | 50 mm |
| K                   | 60 mm |
| długość całkowita L | 94 mm |
| typ                 | 173 E |