



## Trójszczękowy uchwyt tokarski, żeliwny, cylindryczne złącze centrujące, DIN 702-4, Ø zewnętrzna A: 200 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	310100 200
GTIN	4019208025407
Klasa artykułu	36R

### Opis

#### Wykonanie:

- Ręczne uchwyty tokarskie z pierścieniem spiralnym, do mocowania centrycznego.
- Korpus z żeliwa lub stali.
- Płaski pierścień spiralny kuty matrycowo, wyważony i utwardzony.
- Boki spirali i powierzchnie nośne gwintu szczęk są szlifowane.
- Wysoka precyzja ruchu obrotowego.

#### Zastosowanie:

Do końcówek wrzeciona z gwintem DIN 800. Uchwyt połączony jest od tyłu z kołnierzem i następnie mocowany na wrzecionie. Surowe kołnierze należy zawsze najpierw dopasować do maszyny, a następnie do uchwytu tokarskiego.

#### Norma:

**DIN 702-4.**

#### w dostawie::

1 zestaw = 3 hartowane szczęki, stopniowane zewnątrz i 1 zestaw = 3 hartowane szczęki, stopniowane wewnątrz.

1 klucz do mocowania i, zależnie od rodzaju uchwytu, odpowiednie śruby mocujące lub trzpienie mocujące.

#### Wyp. dodatkowe:

**Szczęki zamienne i dodatkowe** zob. nr 314000 – 315200.

**Ostona przeciwwiórowa i przewodnic szczęki** zob. nr 312800.

**wskazówka:**

DIN 702-4 odpowiada dawnej normie DIN 6350-1.

Klinowe 3-szczękowe uchwyty tokarskie zob. nr 313110 – 313140.

kod kolorów wyposażenia: Röhmm Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki

Przepust E: 55 mm

wysokość bez szczęk H<sub>1</sub>: 73,5 mm

wysokość ze szczękami H<sub>2</sub>: 106 mm

Ø centrowania B: 160 mm

głębokość centrowania C: 4 mm

gniazdo klucza K: 11 mm

## Opis techniczny

wysokość ze szczękami H <sub>2</sub>	106 mm
gniazdo klucza K	11 mm
masa	14,6 kg
maksymalna prędkość obrotowa	3000 min <sup>-1</sup>
wysokość bez szczęk H <sub>1</sub>	73,5 mm
Ø centrowania B	160 mm
głębokość centrowania C	4 mm
Przepust E	55 mm
Ø zewnętrzna A	200 mm
norma	DIN 702-4
materiał	żeliwo
kod kolorów wyposażenia	Röhmm Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki
Rodzaj produktu	Uchwyty samocentrujące spiralne

## Akcesoria

Szczęki, zestaw 3- elem., twarde do średnicy uchwytu 200	315000 200
	314620 200

Szczęki jednolite miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy  
uchwyty 200 mm

Szczęki nasadowe miękkie, zestaw 3-elem do średnicy  
uchwyty 200 mm

314420 200

Szczęki tokarskie, zestaw 3- elem., twarde do średnicy  
uchwyty 200

315200 200

Szczęki jednolite, miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy  
uchwyty 200 mm

314600 200

Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem., hartowane do  
średnicy uchwyty 200 mm

314000 200

Szczęki nasadowe miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy  
uchwyty 200 mm

314400 200

Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem., hartowane do  
średnicy uchwyty 200 mm

314020 200