



Trójszczękowy uchwyt tokarski, żeliwny, cylindryczne złącze centrujące, DIN 702-4, Ø zewnętrzna A: 250 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	310100 250
GTIN	4019208025711
Klasa artykułu	36R

Opis

Wykonanie:

- Ręczne uchwyty tokarskie z pierścieniem spiralnym, do mocowania centrycznego.
- Korpus z żeliwa lub stali.
- Płaski pierścień spiralny kuty matrycowo, wyważony i utwardzony.
- Boki spirali i powierzchnie nośne gwintu szczęk są szlifowane.
- Wysoka precyzja ruchu obrotowego.

Zastosowanie:

Do końcówek wrzeciona z gwintem DIN 800. Uchwyt połączony jest od tyłu z kołnierzem i następnie mocowany na wrzecionie. Surowe kołnierze należy zawsze najpierw dopasować do maszyny, a następnie do uchwytu tokarskiego.

Norma:

DIN 702-4.

w dostawie::

1 zestaw = 3 hartowane szczęki, stopniowane zewnętrznie i 1 zestaw = 3 hartowane szczęki, stopniowane wewnętrznie.

1 klucz do mocowania i, zależnie od rodzaju uchwytu, odpowiednie śruby mocujące lub trzpienie mocujące.

Wyp. dodatkowe:

Szczęki zamienne i dodatkowe zob. nr 314000 – 315200.

Ostona przeciwwiórowa i prowadnic szczęki zob. nr 312800.

wskazówka:

DIN 702-4 odpowiada dawnej normie DIN 6350-1.

Klinowe 3-szczękowe uchwyty tokarskie zob. nr 313110 – 313140.

kod kolorów wyposażenia: Röhm Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki

Przepust E: 76 mm

wysokość bez szczęk H₁: 82 mm

wysokość ze szczękami H₂: 122 mm

Ø centrowania B: 200 mm

głębokość centrowania C: 5 mm

gniazdo klucza K: 12 mm

Opis techniczny

wysokość bez szczęk H ₁	82 mm
gniazdo klucza K	12 mm
Przepust E	76 mm
maksymalna prędkość obrotowa	2500 min ⁻¹
Ø zewnętrzna A	250 mm
masa	25,7 kg
Ø centrowania B	200 mm
głębokość centrowania C	5 mm
wysokość ze szczękami H ₂	122 mm
norma	DIN 702-4
materiał	żeliwo
kod kolorów wyposażenia	Röhm Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki
Rodzaj produktu	Uchwyty samocentrujące spiralne

Akcesoria

Szczęki jednolite miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy uchwytu 250 mm

314620 250

Szczęki nasadowe miękkie, zestaw 3-elem do średnicy uchwytu 250 mm	314420 250
Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem., hartowane do średnicy uchwytu 250 mm	314000 250
Szczęki nasadowe miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy uchwytu 250 mm	314400 250
Szczęki tokarskie, zestaw 3- elem., twarde do średnicy uchwytu 250	315200 250
Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem., hartowane do średnicy uchwytu 250 mm	314020 250
Szczęki jednolite, miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy uchwytu 250 mm	314600 250
Szczęki, zestaw 3- elem., twarde do średnicy uchwytu 250	315000 250