



## Trójszczękowy uchwyt tokarski, żeliwny, cylindryczne złącze centrujące, DIN 702-4, Ø zewnętrzna A: 315 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	310100 315
GTIN	4019208026701
Klasa artykułu	36R

### Opis

#### Wykonanie:

- Ręczne uchwyty tokarskie z pierścieniem spiralnym, do mocowania centrycznego.
- Korpus z żeliwa lub stali.
- Płaski pierścień spiralny kuty matrycowo, wyważony i utwardzony.
- Boki spirali i powierzchnie nośne gwintu szczęk są szlifowane.
- Wysoka precyzja ruchu obrotowego.

#### Zastosowanie:

Do końcówek wrzeciona z gwintem DIN 800. Uchwyt połączony jest od tyłu z kołnierzem i następnie mocowany na wrzecionie. Surowe kołnierze należy zawsze najpierw dopasować do maszyny, a następnie do uchwytu tokarskiego.

#### Norma:

**DIN 702-4.**

#### w dostawie::

1 zestaw = 3 hartowane szczęki, stopniowane zewnętrznie i 1 zestaw = 3 hartowane szczęki, stopniowane wewnętrznie.

1 klucz do mocowania i, zależnie od rodzaju uchwytu, odpowiednie śruby mocujące lub trzpienie mocujące.

#### Wyp. dodatkowe:

**Szczęki zamienne i dodatkowe** zob. nr 314000 – 315200.

**Ostona przeciwwiórowa i przewodnic szczęki** zob. nr 312800.

**wskazówka:**

DIN 702-4 odpowiada dawnej normie DIN 6350-1.

Klinowe 3-szczękowe uchwyty tokarskie zob. nr 313110 – 313140.

kod kolorów wyposażenia: Röhm Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki

Przepust E: 103 mm

wysokość bez szczęk H<sub>1</sub>: 95 mm

wysokość ze szczękami H<sub>2</sub>: 141 mm

Ø centrowania B: 260 mm

głębokość centrowania C: 5 mm

gniazdo klucza K: 14 mm

## Opis techniczny

wysokość ze szczękami H <sub>2</sub>	141 mm
maksymalna prędkość obrotowa	2000 min <sup>-1</sup>
Przepust E	103 mm
wysokość bez szczęk H <sub>1</sub>	95 mm
głębokość centrowania C	5 mm
gniazdo klucza K	14 mm
masa	44,2 kg
Ø centrowania B	260 mm
Ø zewnętrzna A	315 mm
norma	DIN 702-4
materiał	żeliwo
kod kolorów wyposażenia	Röhm Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki
Rodzaj produktu	Uchwyty samocentrujące spiralne

## Akcesoria

Szczęki tokarskie, zestaw 3- elem., twarde do średnicy uchwytu 315

315200 315

Szczęki nasadowe miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy uchwytu 315 mm	314400 315
Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem., hartowane do średnicy uchwytu 315 mm	314000 315
Szczęki, zestaw 3- elem., twarde do średnicy uchwytu 315	315000 315
Szczęki jednolite miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy uchwytu 315 mm	314620 315
Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem., hartowane do średnicy uchwytu 315 mm	314020 315
Szczęki nasadowe miękkie, zestaw 3-elem do średnicy uchwytu 315 mm	314420 315
Szczęki jednolite, miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy uchwytu 315 mm	314600 315