

FAHRION®
FAHRENDEN PROTECTUM**Tulejki zaciskowe okrągłe, DIN 6343, 173 E, Ø zaciskania: 11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	329550 11
GTIN	4045197309594
Klasa artykułu	34D

Opis**Wykonanie:**

Tulejki zaciskowe, **profil okrągły, stopniowane co 1 mm. W zamówieniu podawać Ø mocowania.**

Norma:**DIN 6343****Klasa dokładności:**

Tolerancja ruchu obrotowego: D = 1 do 10 mm = 0,02 mm, D = 10 do 30 mm = 0,03 mm, D = 30 do 60 mm = 0,04 mm.

wskazówka:

Inne średnice oraz profile (np. kwadratowe albo sześciokątne) **na zamówienie!**

Profil Ø 1,0 – 8,0 mm, gładki. Powyżej Ø 8,5 mm z rowkami poprzecznymi.

Opis techniczny

Ø zaciskania	11 mm
A	50 mm
K	60 mm
kąt α	15 stopni
F	48 mm
długość całkowita L	94 mm

typ	173 E
Rodzaj produktu	Tulejki zaciskowe