

Garant**Oprawki HT, BT 50 krótkie, Ø mocowania D1: 32 mm**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	303452 32
GTIN	4045197589811
Klasa artykułu	31H

Opis

Wykonanie:

- Bardzo duża sztywność ogólna wskutek zoptymalizowanej konstrukcji .
- Osiowa regulacja długości, zakres regulacji 10 mm.

Zalety:

- Przenosi bardzo duże momenty obrotowe (550 Nm) Wersja HT (High Torque) gwarantuje bezpieczeństwo obróbki.
- Bardzo dobre właściwości tłumienia drgań pozwalają na uzyskanie optymalnej jakości powierzchni obrabianego przedmiotu, zwiększenie trwałości i ochronę wrzeciona.
- Odporność na temperaturę do 120°C.

Zastosowanie:

Szczególnie do trudnych prac frezarskich.

w dostawie::

Z kluczem sześciokątnym z uchwytem poprzecznym.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760 – 308806.

wymiar A długości wysięgu: 90 mm

Ø zewn. D: 72 mm

Długość użyteczna L₁: 52 mm

odpowiednie tulejki redukcyjne: 302180; 302175

Opis techniczny

odpowiednie tulejki redukcyjne	302180; 302175
wymiar A długości wysięgu	90 mm

Ø mocowania D ₁	32 mm
Długość użyteczna L ₁	52 mm
Ø zewn. D	72 mm
adapter	BT 50 krótkie
Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Norma na uchwyt	JIS B6339
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HPC
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Uchwyty zaciskowe hydrauliczne

Aksesoria

Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 50 SK	308812 50
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308780 50
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308765 50
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308785 50
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308760 50
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK	308810 50
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 50	308790 50
Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 50 SK	308820 50

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka
niesamohamownego 50

308795 50