



3-szczękowe uchwyty tokarskie, stal, z krótkim stożkiem, DIN 702-2, Ø zewn. A / stożek: 160/4 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	310650 160/4
GTIN	4019208036564
Klasa artykułu	36R

Opis

Wykonanie:

- Ręczne uchwyty tokarskie z pierścieniem spiralnym, do mocowania centrycznego.
- Korpus z żeliwa lub stali.
- Płaski pierścień spiralny kuty matrycowo, wyważony i utwardzony.
- Boki spirali i powierzchnie nośne gwintu szczęk są szlifowane.
- Wysoka precyzja ruchu obrotowego.

Zastosowanie:

Uchwyt do mocowania bezpośrednio na główce wrzeciona, bez tarczy zabierakowej pośredniej.

do głowic wrzec. wg normy DIN 55029 ze sworzniami ustal. Camlock.

Norma:

DIN 702-2.

w dostawie::

1 zestaw = 3 hartowane szczęki, stopniowane zewnątrz i 1 zestaw = 3 hartowane szczęki, stopniowane wewnątrz.

1 klucz do mocowania i, zależnie od rodzaju uchwytu, odpowiednie śruby mocujące lub trzpienie mocujące.

Wyp. dodatkowe:

Szczęki zamienne i dodatkowe zob. nr 314000 – 315200.

Ostona przeciwwirowa i prowadnic szczęki zob. nr 312800.

wskazówka:

DIN 702-2 odpowiada dawnej normie DIN 55027.

Klinowe 3-szczękowe uchwyty tokarskie zob. nr 313110 – 313140.

kod kolorów wyposażenia: Röhm Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki

Przepust E: 42 mm

wysokość bez szczęk H_1 : 66 mm

wysokość ze szczękami H_2 : 92 mm

liczba trzpieni mocujących: 3

wielkość sworzni ustalających: 7/16–20

gniazdo klucza K: 10 mm

Opis techniczny

wielkość stożka	4
maksymalna prędkość obrotowa	4600 min ⁻¹
wielkość sworzni ustalających	7/16–20
gniazdo klucza K	10 mm
Przepust E	42 mm
Ø zewnętrzna A	160 mm
wysokość bez szczęk H_1	66 mm
masa	8,5 kg
wysokość ze szczękami H_2	92 mm
liczba trzpieni mocujących	3
norma	DIN 702-2
kod kolorów wyposażenia	Röhm Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki
Rodzaj produktu	Uchwyty samocentrujące spiralne

Akcesoria

Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem., hartowane do średnicy uchwytu 160 mm

314000 160

Szczęki jednolite, miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy uchwytu 160 mm	314600 160
Szczęki jednolite miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy uchwytu 160 mm	314620 160
Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem., hartowane do średnicy uchwytu 160 mm	314020 160
Szczęki tokarskie, zestaw 3- elem., twarde do średnicy uchwytu 160	315200 160
Szczęki, zestaw 3- elem., twarde do średnicy uchwytu 160	315000 160