



Trójszczękowy uchwyt tokarski, żeliwny, cylindryczne złącze centrujące, DIN 702-4, Ø zewnętrzna A: 100 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	310100 100
GTIN	4019208027449
Klasa artykułu	36R

Opis

Wykonanie:

- Ręczne uchwyty tokarskie z pierścieniem spiralnym, do mocowania centrycznego.
- Korpus z żeliwa lub stali.
- Płaski pierścień spiralny kuty matrycowo, wyważony i utwardzony.
- Boki spirali i powierzchnie nośne gwintu szczęk są szlifowane.
- Wysoka precyzja ruchu obrotowego.

Zastosowanie:

Do końcówek wrzeciona z gwintem DIN 800. Uchwyt połączony jest od tyłu z kołnierzem i następnie mocowany na wrzecionie. Surowe kołnierze należy zawsze najpierw dopasować do maszyny, a następnie do uchwytu tokarskiego.

Norma:

DIN 702-4.

w dostawie::

1 zestaw = 3 hartowane szczęki, stopniowane zewnętrznie i 1 zestaw = 3 hartowane szczęki, stopniowane wewnętrznie.

1 klucz do mocowania i, zależnie od rodzaju uchwytu, odpowiednie śruby mocujące lub trzpienie mocujące.

Wyp. dodatkowe:

Szczęki zamienne i dodatkowe zob. nr 314000 – 315200.

Ostona przeciwwiórowa i przewodnic szczęki zob. nr 312800.

wskazówka:

DIN 702-4 odpowiada dawnej normie DIN 6350-1.

Klinowe 3-szczękowe uchwyty tokarskie zob. nr 313110 – 313140.

kod kolorów wyposażenia: Röhm Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki

Przepust E: 20 mm

wysokość bez szczęk H₁: 50 mm

wysokość ze szczękami H₂: 68 mm

Ø centrowania B: 70 mm

głębokość centrowania C: 3 mm

gniazdo klucza K: 8 mm

Opis techniczny

wysokość ze szczękami H ₂	68 mm
Ø zewnętrzna A	100 mm
wysokość bez szczęk H ₁	50 mm
masa	2,9 kg
głębokość centrowania C	3 mm
maksymalna prędkość obrotowa	4500 min ⁻¹
Przepust E	20 mm
Ø centrowania B	70 mm
gniazdo klucza K	8 mm
norma	DIN 702-4
materiał	żeliwo
kod kolorów wyposażenia	Röhm Uchwyty samocentrujące spiralne i szczęki
Rodzaj produktu	Uchwyty samocentrujące spiralne

Akcesoria

Szczęki, zestaw 3- elem., twarde do średnicy uchwytu 100	315000 100
	314600 100

Szczęki jednolite, miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy
uchwyty 100 mm

Szczęki podstawowe, zestaw 3-elem., hartowane do
średnicy uchwyty 100 mm

314000 100

Szczęki nasadowe miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy
uchwyty 100 mm

314400 100

Szczęki tokarskie, zestaw 3- elem., twarde do średnicy
uchwyty 100

315200 100

Szczęki jednolite miękkie, zestaw 3-elem. do średnicy
uchwyty 100 mm

314620 100