

**Oprawki HD, średnie, smukłe, kształt ADB, BT 40, Ø mocowania D1: 6 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	303455 6
GTIN	2050001701152
Klasa artykułu	33W

Opis**Wykonanie:**

- **bicie $\leq 3 \mu\text{m}$**
- **możliwa osiowa regulacja długości narzędzia (odcinek przesuwu 10 mm)**
- **możliwość stosowania tulejek redukcyjnych**
- **ciśnienie chłodziwa do 80 bar.**

Zastosowanie:

Do wiercenia, rozwiercania i frezowania **wykańczającego**.

w dostawie::

Klucz trzpieniowy, 6-kątny z uchwytem poprzecznym.

Wyp. dodatkowe:

Sworzeń dociągający (AB) nr 308760-308806, tulejka redukcyjna nr 302135-302180.

Norma na uchwyt: ISO 7388-2

Norma na uchwyt: JIS B6339

Kształt: ADB

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min⁻¹

Dokładność ruchu obrotowego: $\leq 3 \mu\text{m}$

Strategia skrawania: HPC

wymiar A długości wysięgu: 90 mm

Ø D₂: 26 mm

Ø zewn. D: 49,5 mm

L₂: 29 mm

gwint M: M5

Opis techniczny

Ø D ₂	26 mm
wymiar A długości wysięgu	90 mm
L ₂	29 mm
Ø mocowania D ₁	6 mm
gwint M	M5
Ø zewn. D	49,5 mm
uchwyt	BT 40
Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Norma na uchwyt	JIS B6339
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HPC

Akcesoria

Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308801 40
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK	308810 40
Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK	308820 40
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308785 40
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308780 40
Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308806 40
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308760 40
	308765 40

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK

308830 40

Sworznie dociągające Hurco 90° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308805 40

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308795 40

Sworznie dociągające Hurco 60° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308803 40

Sworznie dociągające Hurco 60° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308804 40

Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308802 40

Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK

308812 40

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40

308790 40