

3M**Filamentowa taśma klejąca, szer.xdł. (mmxm): 50X50**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	083666 50X50
GTIN	2050001712370
Klasa artykułu	08M

Opis

Wykonanie:

Taśmę **3M™ 8954** wykonano z polipropylenu i **wzmocniono włóknem szklanym (w kierunku wzdłużnym i poprzecznym)** o bardzo dużej wytrzymałości na rozrywanie i odporności na ścieranie. **Nadaje się do opakowań transportowych wyrobów niebezpiecznych!**

Zastosowanie:

Do wiązania i zabezpieczania, np. palet lub wyrobów.

wskazówka:

Podany okres trwałości produktów 3M™ odnosi się do przestrzegania wytycznych dotyczących przechowywania.

Opis techniczny

oznaczenie producenta	8954
kolor	transparent
szerokość	50 mm
Grubość	0,13 mm

długość	50 m
Rodzaj taśmy samoprzylepnej	jednostronne
Minimalna trwałość	12 miesięcy
Rozciągliwość	10 %
materiał podłoża	Folia PP
Z warstwą oddzielającą	nie
Magazyn – wilgotność powietrza	50 %
Wytrzymałość na rozciąganie	13,5 N/mm
Środek klejący	Kauczuk syntetyczny
cechy szczególne	odporność na ścieranie
cechy szczególne	odporny na rozerwanie
cechy szczególne	odporny na wilgoć
zastosowanie	Przyklejanie
zastosowanie	Wiązanie
zastosowanie	Pakowanie
temperatura przechowywania	21 °C
odporne na temperaturę do	60 °C
Siła klejenia na stali	0,7 N/mm
Rodzaj produktu	Taśma samoprzylepna