

Garant**Oprawki HT, BT 40 krótkie, Ø mocowania D1: 12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	303450 12
GTIN	4045197586995
Klasa artykułu	31H

Opis**Wykonanie:**

- Bardzo duża sztywność ogólna wskutek zoptymalizowanej konstrukcji .
- Osiowa regulacja długości, zakres regulacji 10 mm.

Zaleta:

- Przenosi bardzo duże momenty obrotowe (550 Nm) Wersja HT (High Torque) gwarantuje bezpieczeństwo obróbki.
- Bardzo dobre właściwości tłumienia drgań pozwalają na uzyskanie optymalnej jakości powierzchni obrabianego przedmiotu, zwiększenie trwałości i ochronę wrzeciona.
- Odporność na temperaturę do 120°C.

Zastosowanie:

Szczególnie do trudnych prac frezarskich.

w dostawie::

Klucz trzpieniowy, 6-kątny uchwytem poprzecznym.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760-308806.

wymiar A długości wysięgu: 58 mm

Ø zewn. D: 42 mm

Długość użyteczna L₁: 31 mm

odpowiednie tulejki redukcyjne: 302140; 302135

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu	58 mm
Ø mocowania D ₁	12 mm

odpowiednie tulejki redukcyjne	302140; 302135
Długość użyteczna L ₁	31 mm
Ø zewn. D	42 mm
adapter	BT 40 krótkie
Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Norma na uchwyt	JIS B6339
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HPC
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Uchwyty zaciskowe hydrauliczne

Akcesoria

Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK	308830 40
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK	308812 40
Sworznie dociągające Hurco 90° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308805 40
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308780 40
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308795 40
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK	308810 40
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308765 40
Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308806 40

Sworznie dociągające Hurco 60° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308804 40
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308760 40
Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308801 40
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308790 40
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308785 40
Sworznie dociągające Hurco 60° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308803 40
Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308802 40
Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK	308820 40