

Garant

Oprawki HT, BT 40 krótkie, Ø mocowania D1: 20 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	303450 20
GTIN	4045197513090
Klasa artykułu	31H

Opis

Wykonanie:

- Bardzo duża sztywność ogólna wskutek zoptymalizowanej konstrukcji .
- Osiowa regulacja długości, zakres regulacji 10 mm.

Zaleta:

- Przenosi bardzo duże momenty obrotowe (550 Nm) Wersja HT (High Torque) gwarantuje bezpieczeństwo obróbki.
- Bardzo dobre właściwości tłumienia drgań pozwalają na uzyskanie optymalnej jakości powierzchni obrabianego przedmiotu, zwiększenie trwałości i ochronę wrzeciona.
- Odporność na temperaturę do 120°C.

Zastosowanie:

Szczególnie do trudnych prac frezarskich.

w dostawie::

Klucz trzpieniowy, 6-kątny z uchwytem poprzecznym.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308760-308806.

wymiar A długości wysięgu: 72,5 mm

Ø zewn. D: 49 mm

Długość użyteczna L₁: 45 mm

odpowiednie tulejki redukcyjne: 302160; 302155; 302150; 302165

Opis techniczny

Długość użyteczna L ₁	45 mm
Ø mocowania D ₁	20 mm

wymiar A długości wysięgu	72,5 mm
odpowiednie tulejki redukcyjne	302160; 302155; 302150; 302165
Ø zewn. D	49 mm
adapter	BT 40 krótkie
Norma na uchwyt	ISO 7388-2
Norma na uchwyt	JIS B6339
Kształt	ADB
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 3 µm
Strategia skrawania	HPC
Strategia skrawania	HSC
Rodzaj produktu	Uchwyty zaciskowe hydrauliczne

Akcesoria

Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308795 40
Sworznie dociągające Hurco 90° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308805 40
Sworznie dociągające Hurco 60° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308804 40
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308785 40
Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308760 40
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK	308812 40
Sworznie dociągające 60°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308780 40
Sworznie dociągające Hurco 45° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308801 40

Sworznie dociągające 45°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308765 40
Wkładki dynamometryczne do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK	308810 40
Sworznie dociągające Hurco 60° z otworem i pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308803 40
Sworznie dociągające 90°, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308790 40
Klucze do sworzni dociągających wg DIN 69872 do stożka niesamohamownego 40 SK	308820 40
Sworznie dociągające Hurco 90° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308806 40
Sworznie dociągające Hurco 45° z pasowaniem, uszczelnione do stożka niesamohamownego 40	308802 40
Klucze do sworzni dociągających wg ISO 7388 do stożka niesamohamownego 40 SK	308830 40